

Werkzeuge für die Acryl Bearbeitung



Moderste Technik (CNC-Maschine, Lasertechnik) ermöglichen die Herstellung auch komplexer Teile.

Die Palette der DiaTec-Diamanttechnik GmbH ist so umfangreich, da es für nahezu jeden Anwendungsfall ein passendes Werkzeug gibt. Die Lösung des Machbaren ist die Passion eines jeden Mitarbeiters in unserem Unternehmen.

Diese Werkzeuge werden unter anderem angeboten (alles auf Lager):


- » Messerköpfe für die Acryl-, Kunststoff- und die Metallbearbeitung
- » Diamant und PKD Werkzeuge für die Acryl-, Kunststoff- und die Metallbearbeitung
- » Gravierfräser für Acryl und Kunststoffe
- » Polierte Spiral-Einschneider für Acryl, Kunststoffe und Holz
- » Acrylfräser

Spiral-Einschneider

Die Spiral Einschneider bewirkt optimale Spanabfuhr, eine bessere Oberflächenqualität und kann mit größerem Vorschub und höherer Drehzahl arbeiten als mehrschneidige Fräswerkzeuge (für Acryl, Kunststoffe und Holz).


Diamant-Polier-Werkzeuge

Diamant-Polier-Werkzeuge sind die perfekte Wahl für die Bearbeitung von Acryl. Durch ihre außergewöhnliche Härte und Präzision ermöglichen sie das Polieren von Schnittkanten zu einem glasklaren Finish. Diese Werkzeuge entfernen effektiv alle rauen Stellen und Kratzer, die beim Schneiden von Acryl entstehen können. Das Ergebnis sind makellose, transparente Kanten, die das Material in seiner ganzen Brillanz zur Geltung bringen.





Art. Nr. Rechtsdrall	D1	D2	L2	L1
S1-1,0/3-4-30 A	1,0	3	4	30
S1-1,5/3-6-30 A	1,5	3	6	30
S1-2,0/3-6-30 A	2,0	3	6	30
S1-2,0/3-8-30 A	2,0	3	8	30
S1-2,0/3-11-38 A	2,0	3	11	38
S1-2,5/3-6-30 A	2,5	3	6	30
S1-2,5/3-11-38 A	2,5	3	11	38
S1-3,0/3-6-30 A	3,0	3	6	30
S1-3,0/3-11-38 A	3,0	3	11	38
S1-3,0/3-22-50 A	3,0	3	22	50
S1-2,0/4-6-50 A	2,0	4	6	50
S1-3,0/4-11-50 A	3,0	4	11	50
S1-4,0/4-8-50 A	4,0	4	8	50
S1-4,0/4-12-50 A	4,0	4	12	50
S1-4,0/4-14-50 A	4,0	4	14	50
S1-4,0/4-22-50 A	4,0	4	22	50
S1-4,0/4-32-64 A	4,0	4	32	64
S1-2,0/6-6-50 A	2,0	6	6	50
S1-3,0/6-6-50 A	3,0	6	6	50
S1-3,0/6-11-50 A	3,0	6	11	50
S1-3,0/6-22-60 A	3,0	6	22	60
S1-4,0/6-8-50 A	4,0	6	8	50
S1-4,0/6-12-50 A	4,0	6	12	50
S1-4,0/6-14-50 A	4,0	6	14	50
S1-4,0/6-22-50 A	4,0	6	22	50
S1-5,0/6-12-50 A	5,0	6	12	50
S1-5,0/6-16-50 A	5,0	6	16	50
S1-5,0/6-22-50 A	5,0	6	22	50
S1-6,0/6-12-50 A	6,0	6	12	50
S1-6,0/6-22-50 A	6,0	6	22	50
S1-6,0/6-22-58 A	6,0	6	22	58
S1-6,0/6-32-64 A	6,0	6	32	64
S1-6,0/6-32-100 A	6,0	6	32	100
S1-6,0/6-42-76 A	6,0	6	42	76
S1-8,0/8-22-64 A	8,0	8	22	64
S1-8,0/8-32-64 A	8,0	8	32	64
S1-8,0/8-42-76 A	8,0	8	42	76
S1-8,0/8-42-100 A	8,0	8	42	100
S1-8,0/8-55-100 A	8,0	8	55	100
S1-10,0/10-22-64 A	10,0	10	22	64
S1-10,0/10-32-76 A	10,0	10	32	76
S1-10,0/10-55-100 A	10,0	10	55	100
S1-10,0/10-75-120 A	10,0	10	75	120



Polierte Spiral-Einschneider

Für Acryl, Kunststoffe und Holz

Art. Nr. Linksdrall	D1	D2	L2	L1
S1-1,0/3-3-38 A-DC	1,0	3	3	38
S1-1,5/3-4-38 A-DC	1,5	3	4	38
S1-2,0/3-6-38 A-DC	2,0	3	6	38
S1-3,0/3-6-38 A-DC	3,0	3	6	38
S1-3,0/3-11-38 A-DC	3,0	3	11	38
S1-4,0/4-8-50 A-DC	4,0	4	8	50
S1-4,0/4-12-50 A-DC	4,0	4	12	50
S1-4,0/4-14-50 A-DC	4,0	4	14	50
S1-2,0/6-6-50 A-DC	2,0	6	6	50
S1-3,0/6-6-50 A-DC	3,0	6	6	50
S1-3,0/6-11-50 A-DC	3,0	6	11	50
S1-4,0/6-8-50 A-DC	4,0	6	8	50
S1-4,0/6-12-50 A-DC	4,0	6	12	50
S1-4,0/6-14-50 A-DC	4,0	6	14	50
S1-5,0/6-12-50 A-DC	5,0	6	12	50
S1-5,0/6-16-50 A-DC	5,0	6	16	50
S1-5,0/6-22-60 A-DC	5,0	6	22	50
S1-6,0/6-12-50 A-DC	6,0	6	12	50
S1-6,0/6-22-60 A-DC	6,0	6	22	60
S1-8,0/8-12-50 A-DC	8,0	8	12	50
S1-8,0/8-22-64 A-DC	8,0	8	22	64
S1-8,0/8-32-70 A-DC	8,0	8	32	70
S1-10,0/10-22-64 A-DC	10,0	10	22	64



Präzision seit 2008

DIATEC wurde 2008 als Teil der schweizer Meyco Diamantwerkzeug-Gruppe gegründet und kann daher auf die langjährige Erfahrung und das Wissen von Experten aus verschiedensten Disziplinen zurückgreifen.

Unsere Kunden

Zu unseren Kunden zählen renommierte Unternehmen aus vielen Branchen, z. B.:

- » Luft- und Raumfahrtindustrie
- » Automobilindustrie
- » Elektroindustrie
- » Feinmechanische Industrie
- » Kunststoffverarbeitende Industrie
- » Medizintechnik
- » Optische Industrie
- » Schmuck- und Uhrenindustrie
- » Schreibgeräte-Herstellung